

# 3M™ Cubitron™ | 967A Dischi lamellari

(1/2)



## Specifiche Tecniche

**Minerale:** Ceramico PSG

**Grane:** 40+, 60+, 80+

**Formati:** Dischi versione piana/conica  
diametro 115mm, 125mm, 180mm

## Applicazioni

- Operazioni di asportazione di saldature, sbavatura su acciaio, acciaio inox, alluminio e metalli non ferrosi
- Taglio preciso, asportazione veloce con basso sviluppo di calore
- Applicazioni a bassa pressione

## Sicurezza



## UTILIZZO

Diametro	Velocità max	Velocità d'utilizzo
115mm	13000 RPM	11000 RPM
125mm	12000 RPM	11000 RPM
180mm	8000 RPM	6500 RPM

## Utensili



# 3M™ Cubitron™ II 967A Dischi lamellari (2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Minerale ceramico microreplicato a forma triangolare (PSG)	<ul style="list-style-type: none"><li>Elevata aggressività</li><li>Autoravvivante</li><li>Minori polveri sottili</li><li>Lavora a bassa pressione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Maggiore produttività</li><li>Durata incredibile</li><li>Ambiente di lavoro più pulito</li><li>Minore fatica dell'operatore</li></ul>
Platorello in fibra di vetro	<ul style="list-style-type: none"><li>Buon supporto all'abrasivo</li><li>Riduzione rifiuti speciali</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Utilizzo sicuro</li><li>Minore smaltimento rifiuti</li></ul>
Supporto lamelle in Polycotton	<ul style="list-style-type: none"><li>Consumo uniforme della lamella</li><li>Permette di liberare costantemente minerale nuovo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Minori consumi</li><li>Maggiore produttività</li></ul>

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

**3M** Science.  
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi  
Via N.Bobbio 21  
20096 Pioltello (MI)

**Qualità**

**Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002**

Scheda Prodotto: 967A  
Dicembre 2016  
3M™ Tutti i diritti riservati